

2019年度 グッドデザイン・ロングライフデザイン賞 受賞



LONG LIFE DESIGN 2019



発売から15年。声を**大**にして「ありがとう」を届けたい

 **TOA**

防滴メガホン ER-1103/1106

Photo : Ryo Kaikura



防滴メガホン 3W
ER-1103
希望小売価格 ¥9,700 (税抜) (電池別売)



防滴メガホン 6W
ER-1106
希望小売価格 ¥14,100 (税抜) (電池別売)



ホイスル音
防滴メガホン 6W
ER-1106W
希望小売価格 ¥16,300 (税抜) (電池別売)



サイレン音
防滴メガホン 6W
ER-1106S
希望小売価格 ¥16,300 (税抜) (電池別売)

| | | | | |
|----------|----------------------------|---------------------------------------|---|---|
| 電源 | 単3乾電池 R6PU×4 (DC6V) | 単3乾電池 R6PU×6 (DC9V) または R6PU×4 (DC6V) | | |
| 定格出力 | 3W | 6W (*1) | | |
| 最大出力 | 4W | 10W (*1) | | |
| 電池持続時間 | 約10間時 (*2) | 約10間時 (*1) (*2) | 音声時:約10時間 (*1) (*2) ホイスル時:約30分 (*1) (*2) | 音声時:約10時間 (*1) (*2) サイレン時:約30分 (*1) (*2) |
| 到達距離 | 約125m (*3) | 約250m (*3) | 音声時:約250m (*3) ホイスル時:約315m (*3) | 音声時:約250m (*3) サイレン時:約315m (*3) |
| 抗菌処理 | マイク部、ハンドル部 | | | |
| 防水性能 | IPX5 | | | |
| 仕上 | ホーン、ハンドル:ASA樹脂 | | ストラップ:ナイロン | |
| 寸法 | 137(W) × 257.8(H) × 210(D) | 154(W) × 266(H) × 250(D) | | |
| 質量 (電池別) | 約610g (電池別) | 約660g (電池別) | 約680g (電池別) | |
| 別売品 | メガホン壁掛金具:SP-1100 | | | |

(*1) 単3形乾電池6本使用時 (*2) 電池持続時間は、1日30分間使用した時の延べ時間です。
(*3) 到達距離は、静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。

防水性能・IPX5

屋外のイベントや行事などでも使用できる防水性能 (IPX5) です。雨天時でも安心して使用することができます。

バッテリースペーサー付属

バッテリースペーサーを用いると単3電池4本でも使用可能。(通常は単3電池6本使用) 軽量化することができます。
※ER-1106 / 1106W / 1106Sのみ



壁掛金具対応

専用の壁掛金具を用意。身近な場所に設置しておけば、いざというときにすぐに使用することが可能です。さらに防塵カバーでマイクロホン部分のほこりを避けることができ、衛生的な使用が可能になります。

TOAの各種メガホンのサイズ感がひと目でわかる TOA メガホン早わかり比較

TOAの小型、中型、大型の各種メガホンのサイズを、実際に手に持った状態、肩にかけた状態の比較ができます。ご購入の前に、ぜひご確認ください。

TOA メガホン早わかり
<https://www.toa.co.jp/products/megaphone/hikaku/>



【グッドデザイン・ロングライフデザイン賞とは】

公益財団法人日本デザイン振興会によって、これから生まれるデザインの手本となりうる、時代を超えスタンダードであり続けると評価された商品・サービスに贈られる賞です。

安全に関するご注意



●ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●製品は本来の用途以外には使用しないでください。●このカタログに掲載されている製品には電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●このカタログに掲載されている製品を天井等に取り付ける場合、金具等を含む全重量に十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。十分な強度がないと、落下、転倒によりケガをする場合があります。

●このカタログに掲載されている製品価格には設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに掲載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに掲載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。



札幌 TEL(011)633-5535代
青森 TEL(017)723-3751代
仙台 TEL(022)256-8100代
盛岡 TEL(019)636-4231代
郡山 TEL(024)923-7744代
新潟 TEL(025)246-2316代
長野 TEL(026)234-2231代
水戸 TEL(029)231-9811代
宇都宮 TEL(028)633-9661代
さいたま TEL(048)614-8860代
千葉 TEL(043)382-6511代
多摩 TEL(042)523-8405代
東京 TEL(03)5621-5761代
麹町区 TEL(03)5621-5782代
麹町区 TEL(03)5621-5765代

びんが原 TEL(03)5621-5790代
横浜 TEL(045)444-3422代
静岡 TEL(054)251-5350代
金沢 TEL(076)244-1951代
岐阜 TEL(058)276-1401代
名古屋 TEL(052)509-7851代
大阪 TEL(06)6260-1526代
大阪区 TEL(06)6260-1525代
大阪区 TEL(06)6260-1521代
京都 TEL(075)212-4100代
神戸 TEL(078)303-5625代
高松 TEL(087)866-5995代
岡山 TEL(086)241-8029代
広島 TEL(082)291-3988代
福岡 TEL(092)431-0061代

熊本 TEL(096)352-0883代
鹿児島 TEL(099)256-5245代
那覇 TEL(098)866-5598代
インフラ営業部
東京 TEL(03)5621-5791代
大阪 TEL(06)6260-1528代
スマートビジュアル営業部
東日本ユニット
東京第1 TEL(03)5621-5801代
東京第2 TEL(03)5621-5801代
西日本ユニット
名古屋 TEL(052)509-7852代
大阪 TEL(06)6260-1535代

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については
取扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

商品の技術的なお問い合わせ

TOAお客様相談センター

☎ 0120-108-117 固定電話専用 (通話料無料) 受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)
☎ 0570-064-475 携帯 ナビダイヤル (通話料有料) ※ PHS/IP電話からは
☎ 0570-017-108 FAX つながりません。

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、当社ホームページをご覧ください。

TOAインターネット・ホームページ

最新情報はもちろん、音にまつわるライブラリも充実。 <https://www.toa.co.jp/>

■お問い合わせは下記の取扱い店へ

【業務用カタログ】 ※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

2022.04

●このカタログは2020年1月現在の仕様に基づいて作成されています。カタログNo.PTH-44
価格は2022年4月の改定価格を反映しています。