



実寸大

〈子機〉

寸法：60(W)×60(H)×20(D)mm  
 質量：50g  
 取付方法：磁石  
 両面テープ付マグネット補助板

実寸大

〈親機〉

寸法：127(W)×30(H)×141(D)mm  
 質量：225g  
 電源：AC100V  
 (ACアダプターより供給)



付属品

- ・両面テープ付マグネット補助板 × 2
- ・ゴム足(親機用) × 4
- ・NF-2 接続ケーブル 2m × 2
- ・ACアダプター × 1

オプション品

NF-2 接続ケーブル 5m YR-NF5  
 (5mケーブル 2本セット)

安全に関するご注意



●ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●製品は本来の用途以外には使用しないでください。●このカタログに掲載されている製品には電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●このカタログに掲載されている製品を天井等に取り付けの場合、金具等を含む全重量に十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。十分な強度がないと、落下、転倒によりケガをすることがあります。

●このカタログに掲載されている製品価格には設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに掲載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに掲載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。

TOA 株式会社

- |                         |                         |                        |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 札幌 TEL(011)633-5535代    | 営業開発課 TEL(03)5621-5790代 | 福岡 TEL(092)431-0061代   |
| 青森 TEL(017)723-3751代    | 横浜 TEL(045)444-3422代    | 熊本 TEL(096)352-0883代   |
| 仙台 TEL(022)256-8100代    | 静岡 TEL(054)251-5350代    | 鹿児島 TEL(099)256-5245代  |
| 盛岡 TEL(019)636-4231代    | 金沢 TEL(076)244-1951代    | 那覇 TEL(098)866-5598代   |
| 郡山 TEL(024)923-7744代    | 岐阜 TEL(058)276-1401代    | インフラ営業部                |
| 新潟 TEL(025)246-2316代    | 名古屋 TEL(052)509-7851代   | 東京 TEL(03)5621-5791代   |
| 長野 TEL(026)234-2231代    | 大阪 TEL(06)6260-1526代    | 大阪 TEL(06)6260-1528代   |
| 水戸 TEL(029)231-9811代    | 大阪ガス TEL(06)6260-1525代  | セキュリティマーケットデザイン営業部     |
| 宇都宮 TEL(028)633-9661代   | 産電カネキ TEL(06)6260-1521代 | 東日本ユニット                |
| さいたま TEL(048)614-8860代  | 京都 TEL(075)212-4100代    | 東京第1 TEL(03)5621-5801代 |
| 千葉 TEL(043)382-6511代    | 神戸 TEL(078)303-5625代    | 東京第2 TEL(03)5621-5801代 |
| 東 京 TEL(042)523-8405代   | 岡山 TEL(086)241-8029代    | 西日本ユニット                |
| 東京 TEL(03)5621-5761代    | 広島 TEL(082)291-3988代    | 名古屋 TEL(052)509-7852代  |
| 東京ガス TEL(03)5621-5782代  | 高松 TEL(087)866-5995代    | 大阪 TEL(06)6260-1535代   |
| 産電カネキ TEL(03)5621-5785代 | 松 山 TEL(089)931-1586代   |                        |

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については  
 取扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

商品の技術的なお問い合わせ

TOAお客様相談センター  
 ☎ 0120-108-117 固定電話専用 (通話料無料) 受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)  
 ☎ 0570-064-475 携帯 ナビダイヤル (通話料有料) ※ PHS/IP電話からはつながりません。  
 ☎ 0570-017-108 FAX

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、当社ホームページをご覧ください。

TOAインターネット・ホームページ

最新情報はもちろん、音にまつわるライブラリも充実。 <https://www.toa.co.jp/>

■お問い合わせは下記の取扱い店へ

2021.10

●このカタログは2021年10月現在の仕様に基づいて作成されています。カタログNo.PTH-48 TH04



パーティション取付型 会話補助システム NF-2

簡単取付でパーティションを挟んだ会話がスムーズに!



特許出願中

GOOD DESIGN AWARD 2021

# パーティション越しの 聴きとりづらさを あっという間に解決



## 特長

### コンパクト 設計

レジや窓口などの  
限られたスペースに設置できるよう  
コンパクトに設計

### かんたん 取付

子機背面のマグネットで  
アクリルパーティションや  
ビニールカーテンにかんたん取付


### プライバシーに 配慮

パーティションで減衰した  
高域音のみを補う特性にすることで  
広く音が拡声しないように配慮



GOOD DESIGN AWARD 2021  
コロナ禍でのパーティション等による「声の聞き取りづらさ」に対し、明快なソリューションであり、取付の簡単さ、わかりやすい操作性、小型化による省スペースなども評価されました。

## 「パーティション取付型 会話補助システム」とは？



双方向の会話を音でサポートするシステムです。  
システムは親機と子機で構成されており、子機にマイクとスピーカーが搭載されています。  
子機背面のマグネットによりパーティション等に挟み込んで取り付けができます。



※子機はパーティションの端や開口部から15cm以上離して設置してください。

## 使用イメージ



## マスク、パーティションにより高音域が減衰することを検証で確認

