

機器仕様



実寸大

〈子機〉

寸法：60(W)×60(H)×20(D)mm
 質量：50g
 取付方法：磁石
 両面テープ付マグネット補助板

実寸大

〈親機〉

寸法：127(W)×30(H)×141(D)mm
 質量：225g
 電源：AC100V
 (ACアダプターより供給)



付属品

- ・両面テープ付マグネット補助板 × 2
- ・NF-2 接続ケーブル 2m × 2
- ・ゴム足(親機用) × 4
- ・ACアダプター × 1

オプション品

- NF-2 接続ケーブル 5m YR-NF5
 (5m ケーブル 2 本セット)



パーティション取付型 会話補助システム NF-2

簡単取付でパーティションを挟んだ会話がスムーズに!



特許番号 第7190016号

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●製品は本来の用途以外には使用しないでください。
- 取付・接続に電気工事等が必要な場合は、お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。●製品を天井等に取り付ける際は、十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。
- 日本国内専用品のため、海外ではご使用になれませんのでご注意ください。●製品の色は印刷のため実物とは多少異なる場合があります。●犯罪抑止や事故防止等を意図して設計・製造しておりますが、本システム単独で、犯罪の防止や安全を保障するものではありません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●製品価格には、設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。
- 長く安心してお使いいただくため、定期的な保守点検をお勧めします。
- 保守点検については、お買い上げの販売店へご相談ください。

商品価格・在庫・修理に関するお問い合わせ

| | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 札幌 (011)633-5535 | 多摩 (042)523-8405 | 大塚 (06)6260-1525 | インフラ営業部 |
| 青森 (017)723-3751 | 東京 (03)5621-5761 | 東京 (03)5621-5791 | |
| 仙台 (022)256-8100 | 東京 (03)5621-5782 | 京都 (075)212-4100 | 大阪 (06)6260-1528 |
| 盛岡 (019)636-4231 | 長野 (026)231-9811 | 神戸 (078)303-5625 | スマートビジュアル営業部 |
| 郡山 (024)923-7744 | 長野 (026)231-9811 | 高松 (087)826-5501 | 東日本ユニット |
| 新潟 (025)246-2316 | 横浜 (045)444-3422 | 岡山 (086)803-2226 | 東京第1 (03)5621-5801 |
| 長野 (026)231-9811 | 静岡 (054)251-5350 | 広島 (082)291-3988 | 東京第2 (03)5621-5801 |
| 水戸 (029)231-9811 | 金沢 (076)244-1951 | 福岡 (092)431-0061 | 西日本ユニット |
| 宇都宮 (028)633-9861 | 岐阜 (058)265-5656 | 熊本 (096)352-0883 | 名古屋 (052)509-7852 |
| さいたま (048)614-8860 | 名古屋 (052)509-7851 | 鹿児島 (099)256-5245 | 大阪 (06)6260-1535 |
| 千葉 (043)382-6511 | 大阪 (06)6260-1526 | 那覇 (098)866-5598 | |

技術的なお問い合わせ

お客様相談センター 固定電話 ☎ 0120-108-117
 受付 9:00~17:00 (土日、祝日除く)
 携帯 ☎ 0570-064-475 (有料) IP電話はご利用いただけません
 F A X ☎ 0570-017-108 (有料)

個人情報の取扱方針は、弊社ホームページをご覧ください。(https://www.toa.co.jp/privacy.htm)

パーティション越しの 聴きとりづらさを あっという間に解決



特長

コンパクト 設計

レジや窓口などの
限られたスペースに設置できるよう
コンパクトに設計

かんたん 取付

子機背面のマグネットで
アクリルパーティションや
ビニールカーテンにかんたん取付


プライバシーに 配慮

パーティションで減衰した
高域音のみを補う特性にすることで
広く音が拡声しないように配慮

2021年度グッドデザイン賞受賞

コロナ禍でのパーティション等による「声の聞き取りづらさ」に対し、明快なソリューションであり、取付の簡単さ、わかりやすい操作性、小型化による省スペースなども評価されました。

「パーティション取付型 会話補助システム」とは？



双方向の会話を音でサポートするシステムです。
システムは親機と子機で構成されており、子機にマイクとスピーカーが搭載されています。
子機背面のマグネットによりパーティション等に挟み込んで取り付けができます。

使用イメージ



※子機はパーティションの端や開口部から15cm以上離して設置してください。

マスク、パーティションにより高音域が減衰することを検証で確認

